

dyson airblade

Il più veloce ad asciugare
le mani igienicamente con
aria pulita da filtro HEPA.



Asciugamani Dyson Airblade Tap installato nelle
toilette di una delle principali squadre di F1.



Perché ostinarsi a usare prodotti
che non funzionano bene?

Gli asciugamani di carta hanno fatto
la loro prima comparsa nelle toilette
nel 1907. Gli asciugamani elettrici,
invece, sono stati introdotti nel 1948.
Da allora, entrambe le soluzioni
sono rimaste pressoché uguali e
tuttora possono essere costose, poco
igieniche e dannose per l'ambiente.

Gli ingegneri Dyson non reputavano
questi metodi abbastanza validi:
ecco perché, nel 2006 hanno detto
"Addio" a un secolo di asciugamani
dalle scarse prestazioni, inventando
la tecnologia Airblade™.

I problemi delle salviette di carta

Le salviette di carta sono costose, hanno un elevato impatto ambientale e implicano un'ulteriore manutenzione delle toilette a causa di disordine e intasamenti.

Inoltre, dal momento che i dispenser rimangono spesso vuoti e non vi è possibilità di asciugare le mani, le salviette di carta causano problemi di igiene che si trascinano ben oltre la toilette.

Lo sapevi?

Un'asciugatura completa delle mani è fondamentale per mantenere i livelli di igiene: mani umide, infatti, possono trasmettere fino a 1.000 volte più batteri sulle superfici che toccano.



I problemi degli altri asciugamani

Asciugamani ad aria calda

Gli asciugamani ad aria calda sono lenti. Ciò significa che consumano molta energia, implicano elevati costi di gestione e sono poco igienici.

L'asciugatura può durare fino a 43 secondi, per questo molte persone ci rinunciano prima di avere le mani completamente asciutte, aumentando il rischio di diffusione dei batteri.

Asciugamani a getto d'aria

Gli altri asciugamani a getto d'aria possono sembrare molto simili a un apparecchio Dyson Airblade™, ma quando si tratta di performance, Dyson non ha rivali. A causa di motori deboli, gli altri asciugamani a getto d'aria non sono in grado di generare il forte flusso d'aria necessario per asciugare le mani rapidamente. Inoltre, non sono abbastanza potenti per aspirare l'aria attraverso un filtro HEPA.

Ecco perché nella maggior parte dei casi, gli altri asciugamani a getto non solo sono più lenti della tecnologia Dyson Airblade™, ma sono anche meno igienici.



Lo sapevi?

Gli esperti di salute pubblica della NSF hanno stabilito che, per essere certificati come "igienici", gli asciugamani devono asciugare le mani in massimo 15 secondi.

Avete mai guardato all'interno di una vaschetta di raccolta dell'acqua?

Alcuni asciugamani raccolgono l'acqua in una vaschetta. Un sistema poco igienico, che offre terreno fertile per la riproduzione dei batteri.

Le vaschette di raccoglimento vanno svuotate e pulite regolarmente, implicando un ulteriore dispendio di tempo ed energia nel processo di manutenzione delle toilette, senza considerare il rischio di fuoriuscita dell'acqua sporca durante lo smaltimento.



Lo sapevi?

In test recenti, i microbiologi di Dyson hanno rilevato livelli più elevati di batteri in una vaschetta di raccoglimento acqua rispetto a quelli mediamente individuati in un bagno di casa.*

* Fonti: test interni di Dyson, 2015; Scott et al., 2009; Medrano-Felix et al., 2010.



Gli asciugamani Dyson Airblade™ funzionano in modo diverso

Motore digitale Dyson V4

+ Filtro HEPA

+ Tecnologia Airblade™

= Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani con aria pulita da filtro HEPA



Motore digitale Dyson V4

I motori tradizionali sono ingombranti, lenti e inefficienti. Inoltre, funzionano con spazzole in carbonio, che si usurano con il tempo. Il motore digitale Dyson V4 è diverso. È compatto e potente, invece di utilizzare le vecchie spazzole in carbonio, impiega una tecnologia a impulsi digitali per girare fino a tre volte più velocemente di un motore tradizionale.

Filtro HEPA

Virus e batteri nelle toilette possono causare raffreddore, influenza, vomito e diarrea. Gli asciugamani Dyson Airblade™ hanno filtri HEPA installati di serie, che catturano fino al 99,9% dei batteri presenti nell'aria della toilette. Quindi le mani vengono asciugate con aria più pulita.

Tecnologia Airblade™

Ogni secondo, il motore digitale Dyson V4 aspira fino a 35 litri di aria attraverso il filtro HEPA, spingendola verso delle fessure dalle dimensioni ridotte, larghe fino a 0,8 mm. Il risultato sono lame d'aria filtrata a 690 km/h che rimuovono l'acqua dalle mani come un tergicristallo, asciugandole in modo rapido e igienico.

Nessun altro asciugamani ha questa tecnologia

L'evoluzione della tecnologia Airblade™

Gli asciugamani Dyson Airblade™ sono alimentati dal motore digitale Dyson V4. Grazie alle sue dimensioni contenute e alla densità di potenza, la nostra tecnologia asciugamani è diventata realtà.

Sono ora disponibili 3 modelli di asciugamani: uno più compatto e silenzioso, uno che asciuga le mani in appena 10 secondi ed un modello che consente il lavaggio e l'asciugatura delle mani direttamente nel lavabo.

dyson airblade V

L'asciugamani più igienico è ora più silenzioso del 35%.¹

dyson airblade dB

Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani.

dyson airblade tap

La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto.

¹ Riduzione del rumore rispetto al precedente asciugamani Dyson Airblade V.



Solo gli asciugamani
Dyson Airblade™ hanno
tutti questi vantaggi


Asciugatura in 10-12 secondi.

Il più igienico.

Meno costi di gestione.

Migliore per l'ambiente.

5 anni di garanzia.



Gli altri asciugamani sono troppo lenti

Test basati sul Protocollo P335 della NSF dimostrano che gli altri asciugamani sono spesso molto più lenti di quanto dichiarato dai rispettivi produttori. Inoltre, i tempi di asciugatura si riferiscono ad apparecchi sprovvisti del filtro HEPA. Quando utilizzano gli altri apparecchi, molte persone rinunciano ad asciugare completamente le mani. Tuttavia, mani umide possono diffondere fino a 1.000 volte più batteri rispetto a mani asciutte.



43 sec

Nessun filtro HEPA di serie



22 sec



Gli asciugamani Dyson sono rapidi

Test basati sul Protocollo P335 della NSF dimostrano che gli asciugamani ad aria Dyson Airblade™ sono molto rapidi. Ogni secondo, fino a 35 litri di aria vengono convogliati in fessure da 0,8 mm. Il risultato sono lame d'aria a 690 km/h che rimuovono l'acqua dalle mani come un tergicristallo, asciugandole in modo rapido e igienico.



10 sec

Filtro HEPA di serie



12 sec

Filtro HEPA di serie



12 sec

Filtro HEPA di serie

Protocollo P335 della NSF
Per una panoramica più dettagliata del Protocollo P335 della NSF, si rimanda alla sezione riferimenti al termine della presente brochure.

La tecnologia Airblade™ è il massimo per velocità e igiene

Ecco perché:

Motore digitale Dyson V4

Filtro HEPA

Asciugatura in 10-12 secondi

Nessuna vaschetta
di raccolta dell'acqua


Additivi antibatterici

Nessun dispositivo termico
per il riscaldamento dell'aria

Attivazione touch-free



Mani umide possono
diffondere fino a 1000 volte più
batteri rispetto a mani asciutte.



Asciugare le mani in modo igienico è tanto importante quanto lavarle. I batteri e i virus depositati dalle mani sulle superfici possono sopravvivere per molte ore. Quando altre persone toccano queste superfici contaminate, i virus e i batteri si trasferiscono. Mani umide possono diffondere fino a 1.000 volte più batteri rispetto a mani asciutte. Ecco perché è fondamentale asciugare bene le mani.

L'asciugamani ad aria più igienico

Gli asciugamani Dyson Airblade™ sono dotati di filtri HEPA che catturano il 99,9% dei batteri presenti nell'aria della toilette. L'asciugatura avviene quindi con aria pulita e non contaminata - in soli 12 secondi o anche meno. Sia l'asciugamani Dyson Airblade V che il modello Dyson Airblade dB contengono additivi antibatterici, che contribuiscono a prevenire la formazione dei batteri.

Nessun vaschetta di raccolgimento acqua

Quando si asciugano le mani con un apparecchio Dyson Airblade V o Dyson Airblade dB, l'acqua gocciola sul pavimento, dove evapora, facendo seccare e morire i batteri. Alcuni asciugamani, invece, utilizzano vaschetta di raccoglimento dell'acqua di scarico, che offrono terreno fertile per la proliferazione dei batteri. Un sistema poco igienico.



Igiene comprovata

Università di Bradford

Conclusioni:

L'utilizzo di un asciugamani Dyson Airblade™ riduce fino al 40% la quantità di batteri presenti sulle mani lavate.

Contesto della ricerca:

Condotta dal "Gruppo Infezioni" dell'Università di Bradford, i risultati sono stati rivisti dalla comunità accademica e pubblicati su "Journal of Applied Microbiology".

Aspetti studiati:

Rimozione dei batteri con l'asciugamani Dyson Airblade™.



Campden BRI

Conclusioni:

L'utilizzo di un asciugamani Dyson Airblade™ non ha un impatto significativo sul livello di batteri presenti nell'aria delle toilette rispetto alle salviette di carta.

Contesto della ricerca:

Condotta dall'organizzazione indipendente di ricerca del settore alimentare e delle bevande, Campden BRI, i cui clienti comprendono aziende alimentari sensibili alla questione dell'igiene, come Cadbury, Pepsico, Danone, Coca-Cola, Heinz e Nestlé.

Aspetti studiati:

Conta batterica nell'aria delle toilette dopo aver utilizzato un asciugamani Dyson Airblade™ o delle salviette di carta.



Università della Florida

Conclusioni:

La superficie dell'asciugamani Dyson Airblade™ non è più contaminata rispetto ad altre aree della toilette molto toccate dagli utenti.

Contesto della ricerca:

Condotta da un epidemiologo del Reparto Malattie Infettive del College of Medicine dell'Università della Florida.

Aspetti studiati:

Contaminazione batterica derivante dagli asciugamani Dyson Airblade™ e da altri asciugamani su superfici molto toccate dagli utenti di toilette pubbliche, compresi dispenser di salviette di carta, wc, maniglie delle porte interne ed esterne, sciacquoni, piani di lavabi, ecc.



Verranno forniti ulteriori risultati di ricerche indipendenti.

L'unico asciugamani certificato a livello globale come igienico sia da NSF che da HACCP International.

**Certificato da HACCP International.
Sicuro per il settore alimentare.**

Gli asciugamani Dyson Airblade dB e Dyson AirbladeTap sono stati certificati per l'utilizzo in ambienti di preparazione alimentare dall'HACCP International.



**Certificato da
NSF International.**

Dyson ha chiesto agli specialisti indipendenti della salute pubblica della NSF di stabilire i criteri secondo cui un asciugamani può essere ritenuto igienico. Il risultato è il Protocollo P335 – e l'asciugamani Dyson Airblade™ è l'unico a rispettarne tutti gli standard.



**I costi di gestione di altri metodi
di asciugatura delle mani sono più elevati**

Le salviette di carta necessitano di rifornimento e smaltimento costanti. La maggior parte degli altri asciugamani ad aria è lenta, consumando così molta più energia.



€1,460

all'anno²

€157

all'anno²



Bassi costi di gestione

I costi di gestione degli asciugamani Dyson Airblade™ sono inferiori fino al 80% rispetto ad altri asciugamani ad aria, e fino al 98% rispetto alle salviette di carta.²



€40

all'anno²

€31

all'anno²

€48

all'anno²

² Per i calcoli, visitare il sito www.dyson.it/calcs

Impatto elevato sull'ambiente

Gli asciugamani Dyson Airblade™ garantiscono fino al 79% in meno di emissioni di CO₂ rispetto agli altri asciugamani e addirittura il 76% in meno rispetto alle salviette di carta.³



13,9g

CO₂ per asciugatura³



15,6g

CO₂ per asciugatura³



8,0g

CO₂ per asciugatura³

Basso impatto ambientale

Gli asciugamani Dyson Airblade™ hanno un impatto ambientale ridotto sia in termini di emissioni di anidride carbonica che di consumo energetico.³



3,3g

CO₂ per asciugatura³



2,4g

CO₂ per asciugatura³



4,0g

CO₂ per asciugatura³



³ In collaborazione con Carbon Trust, Dyson ha elaborato un metodo per misurare l'impatto ambientale degli apparecchi elettrici e delle salviette di carta. I calcoli relativi all'anidride carbonica sono stati realizzati con il software GaBi fornito da PE International e si basano su un utilizzo del prodotto per 5 anni, prendendo come campione rappresentativo gli Stati Uniti. I tempi di asciugatura dei prodotti sono stati valutati utilizzando DTM 769.

L'unico asciugamani certificato da Carbon Trust

Tutto ciò che utilizziamo o produciamo ha una cosiddetta "impronta ambientale". Si tratta della quantità totale di anidride carbonica e altri gas serra generati durante la vita utile di un oggetto.

In collaborazione con Carbon Trust, Dyson ha misurato l'impronta ambientale della gamma di asciugamani Dyson Airblade™.

Ogni singolo componente

Sono stati valutati tutti i componenti degli asciugamani Dyson Airblade™. I materiali e i processi produttivi sono responsabili dell'8% delle emissioni totali.

Vie d'acqua vs. trasporto su gomma

Il rifornimento costante di salviette di carta si basa sul trasporto su gomma. Gli asciugamani Dyson Airblade™ utilizzano navi ad alta efficienza energetica, che rappresentano meno dell'1% delle emissioni totali.

Meno energia = Meno anidride carbonica

La tecnologia Airblade™ vanta tempi di asciugatura rapidi e non presenta componenti che riscaldano l'aria (ad esempio le serpentine) a elevato dispendio energetico. Ecco perché consuma fino all'80% di energia in meno rispetto agli asciugamani ad aria calda.

Fine del ciclo di vita

Con una garanzia di 5 anni, gli asciugamani Dyson Airblade™ sono pensati per durare. Ad ogni modo, molti componenti sono progettati per essere riciclati con un basso impatto ambientale.



L'impatto ambientale delle salviette di carta

Dal disboscamento, allo smaltimento, passando per i processi chimici, l'utilizzo delle salviette di carta esercita un impatto significativo sull'ambiente.

Disboscamento

Gli alberi sono la fonte principale di cellulosa per la produzione delle salviette in carta vergine.

Trasporto

Una volta abbattuti, i tronchi vanno trasportati dalla foresta alla fabbrica.

Miscela con acqua

Per produrre la carta è necessaria molta acqua ed energia.

Spappolamento e sbiancamento

Anche il processo di sbiancamento implica l'utilizzo di sostanze chimiche.

Manutenzione

I dispenser delle salviette di carta vanno costantemente riforniti.

Smaltimento

Nella maggior parte dei casi, le salviette di carta usate non sono riciclabili. Devono essere smaltite. Le salviette usate, gli imballaggi e i sacchetti dei cestini vanno smaltiti nelle discariche o negli inceneritori.



5 anni di garanzia. Servizio impareggiabile.

Test. Test. Test.

Gli asciugamani Dyson Airblade™ sono progettati per durare. Sono stati testati ripetutamente per garantirne la durata e la resistenza contro le sollecitazioni fisiche. Inoltre, sono stati esposti alle condizioni di utilizzo reale, per assicurarne la resistenza alle pressioni di un utilizzo intensivo.

Garanzia

Grazie a questo rigoroso regime di collaudo, tutti i componenti di fabbrica degli asciugamani Dyson Airblade™ sono garantiti per 5 anni contro difetti originali di materiali e manodopera.

Assistenza post-vendita

Se l'apparecchio ha qualcosa che non va, Dyson fornisce un servizio di riparazione e assistenza a cura dei suoi ingegneri specializzati, oltre a pezzi di ricambio self-service. In questo modo si riducono i tempi di manutenzione e "fuori servizio".

Asciugamani Dyson Airblade dB

5 anni su parti di ricambio
e 1 per la manodopera.

Asciugamani Dyson Airblade V

5 anni su parti di ricambio,
facile manutenzione in autonomia

Asciugamani Dyson Airblade Tap

5 anni su parti di ricambio e manodopera.



L'asciugamani più igienico
è ora più silenzioso del 35%.

35% più silenzioso

I test di rumorosità dimostrano che il nuovo asciugamani Dyson Airblade V è ora più silenzioso del 35% rispetto al suo predecessore, grazie alla tecnologia del motore digitale riprogrammato e alle fessure ridisegnate da cui fuoriesce l'aria.

Più spazio. Meno problemi.

Grazie al suo profilo sottile e compatto, l'asciugamani Dyson Airblade V sporge solo 10 cm dalla parete, occupando meno spazio nella toilette. L'innovativa piastra posteriore consente di montarlo, rimuoverlo dalla parete e sottoporlo a manutenzione in modo semplice e autonomo.

Per una descrizione dettagliata dei prodotti, visitare il sito www.dyson.it



Certificato Quiet Mark

La Noise Abatement Society ha testato e approvato i livelli di decibel e la qualità del suono dell'asciugamani Dyson Airblade V e gli ha conferito la certificazione Quiet Mark. Il marchio Quiet Mark è stato creato in risposta alle preoccupazioni per la salute pubblica riguardo agli effetti psicofisici del rumore eccessivo o invasivo prodotto dagli apparecchi.



Attrazione turistica The View From The Shard, UK
"Gli asciugamani Dyson Airblade V offrono un design moderno e lineare, che si addice perfettamente allo stile generale di "The View from The Shard". Gli ospiti hanno apprezzato la potenza e la velocità di questi apparecchi. E noi siamo orgogliosi di essere fra i primi ad averli installati."

Sandy Clark
Direttore operativo.



L'asciugamani Dyson Airblade V originale

dyson airblade dB

Il modo più rapido e igienico
di asciugarsi le mani.

Asciugatura rapida

L'asciugamani Dyson Airblade dB genera lame d'aria a 690 km/h che spazzano via l'acqua contemporaneamente dal dorso e dal palmo delle mani, asciugandole completamente in soli 10 secondi.

Sicuro per il settore alimentare

L'HACCP International ha approvato l'utilizzo dell'asciugamani Dyson Airblade dB negli ambienti di preparazione del cibo.

Per una descrizione dettagliata dei prodotti, visitare il sito www.dyson.it



Stazione di servizio indipendente, UK

"Sebbene avessimo l'imbarazzo della scelta in quanto ad asciugamani, il nostro stadio gemello utilizza già da 5 anni la tecnologia Dyson Airblade™ e continua a parlarne benissimo."

Joshua Jackson,
Facilities Manager.



dyson airblade tap

La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente al lavabo.

Basta acqua sparsa sul pavimento

Grazie all'integrazione della tecnologia Airblade™ in un rubinetto, le mani possono essere asciugate direttamente al lavabo in soli 12 secondi. Non c'è più bisogno di spostarsi in una zona separata per asciugare le mani e si evita così di sgocciolare sul pavimento.

Libera le toilette

Gli altri asciugamani richiedono molto spazio sia a parete che sul pavimento. Con l'asciugamani Dyson Airblade Tap, si risparmia spazio prezioso nei corridoi e nelle altre zone delle toilette.

Per una descrizione dettagliata dei prodotti, visitare il sito www.dyson.it



Coca-Cola London Eye, UK

"Essendo un simbolo iconico globale, il London Eye deve necessariamente soddisfare le aspettative di qualità degli utenti – anche nelle toilette. L'installazione degli asciugamani Dyson Airblade Tap ci ha permesso di conseguire questo obiettivo."

Davey Barrett,
Responsabile dei Servizi espositivi.



Gamma

AB
14



Grigio Bianco

HU
02



Nickel effetto spray Bianco

AB
09

Corto

AB
10

Lungo

AB
11

A parete



Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani.

Asciugatura in 10 secondi.

Il filtro HEPA cattura il 99,9% dei batteri.

Testato e certificato da NSF.

Certificato da HACCP International per l'utilizzo in ambienti di preparazione alimentare.

Costo di gestione annuo di soli €40.²

Ridotte emissioni di anidride carbonica.

Resistente e duraturo.

Attivazione touch-free.

Contiene additivo antibatterico.

L'asciugamani più igienico è ora più silenzioso del 35%.¹

Certificato Quiet Mark.

I filtri HEPA catturano il 99,9% dei batteri.

Testato e certificato da NSF.

Asciugatura in 12 secondi.

Costo di gestione annuo di soli €31.²

Ridotte emissioni di anidride carbonica

Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso.

Attivazione touch-free.

Contiene additivo antibatterico.

La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto.

Lavare e asciugare le mani direttamente al lavabo.

Evita la caduta dell'acqua sul pavimento.

Asciugatura in 12 secondi.

Il filtro HEPA cattura il 99,9% dei batteri.

Testato e certificato da NSF.

Certificato da HACCP International per l'utilizzo in ambienti di preparazione alimentare.

Costo di gestione annuo di soli €48.²

Ridotte emissioni di anidride carbonica

Consente di risparmiare spazio.

¹ Riduzione del rumore rispetto al precedente asciugamani Dyson Airblade V.
² Per i calcoli, visitare il sito www.dyson.it/calcs

Un approccio diverso

Tutto è cominciato con una domanda dello stesso James Dyson: un aspirapolvere ha davvero bisogno del sacchetto?

Con il tempo, gli ingegneri Dyson hanno scoperto che gli asciugamani potevano asciugare le mani senza emettere calore e che ai ventilatori non servivano le pale per raffreddare l'aria.

Negli ultimi 20 anni, Dyson ha messo in discussione le convenzioni della tecnologia esistente. I nostri ingegneri adottano questo approccio ogni giorno, aiutandoci a inventare nuovi apparecchi che, semplicemente, funzionano meglio. E questo è solo l'inizio.



Riferimenti

Criteri del Protocollo NSF P335

Specifiche tecniche degli asciugamani Dyson Airblade™.

L'unico asciugamani certificato come igienico

Certificato NSF

Dyson ha chiesto agli specialisti indipendenti della salute pubblica della NSF di stabilire i criteri secondo cui un asciugamani può essere ritenuto igienico. Il risultato è il Protocollo P335 – e l'asciugamani Dyson Airblade™ è l'unico a rispettarne tutti gli standard.

Filtraggio dell'aria

L'aria utilizzata per asciugare le mani deve passare attraverso un filtro HEPA.

Aria non riscaldata

I batteri che vivono negli ambienti caldo-umidi hanno un tasso di riproduzione più elevato. L'aria calda può anche rimuovere dalla pelle gli oli benefici.








Tempo di asciugatura

Le mani vanno asciugate in meno di 15 secondi. NSF definisce asciutte le mani con un residuo di umidità pari a 0,1 g. Mani umide possono diffondere fino a 1.000 volte più batteri.

Attivazione touch-free

L'asciugamani deve attivarsi e fermarsi senza essere toccato.

Quando le mani sono veramente asciutte? Ecco come verificarlo.


1 	2 	3 	4 
Individuare tre volontari maschi e femmine.	Piegare una salvietta di carta una volta e posizionarla su una bilancia digitale e annotare il peso.	Immergere le mani in un contenitore d'acqua fino alla linea dei polsi per cinque secondi. Strofinare le mani nell'acqua per rimuovere l'aria intrappolata o eventuali bolle.	Togliere le mani dal contenitore e lasciarle sgocciolare per cinque secondi.
5 	6 	7 	8 
Posizionare le mani sotto l'asciugamani a 5 cm dalla bocchetta dell'aria. Asciugare le mani seguendo le istruzioni del produttore. Se le istruzioni indicano di strofinare le mani, ripetere il movimento due volte per cinque secondi.	Non appena l'aria comincia a uscire dall'apparecchio, cominciare a strofinare e asciugare le mani. Cominciare il processo di asciugatura, strofinando i palmi l'uno contro l'altro due volte.	Continuare il processo di asciugatura, facendo ondeggiare le mani due volte.	Proseguire il processo di asciugatura intrecciando e liberando le mani due volte.
9 	10 	11 	12 
Rimuovere l'acqua in eccesso dalle mani (fra le dita e il polso) con una salvietta di carta finché le mani non sembrano asciutte. Appallottolare la salvietta di carta e posizionarla sulla bilancia entro cinque secondi.	Pesare nuovamente la salvietta e annotare il peso.	Ripetere il test con i sei volontari e calcolare il tempo di asciugatura medio delle sei prove.	L'apparecchio potrà essere considerato "igienico" solo se è in grado di asciugare efficacemente le mani, ovvero lasciando un'umidità residua di 0,1 g, entro 15 secondi. Se l'umidità è superiore a 0,1 g, significa che il prodotto non può essere ritenuto igienico.




TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC

Per caricare le specifiche tecniche complete, visitare il sito www.dyson.it/docs

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Tutte le dimensioni sono indicate in mm (+/-5mm)


PAVIMENTO

Altezza di installazione dal pavimento consigliata			
Uomini	X 1050 mm	Y 990 mm	Z 390 mm
Donne	X 975 mm	Y 915 mm	Z 315 mm
Bambini o disabili	X 875 mm	Y 815 mm	Z 215 mm

Dimensioni dell'apparecchio	
Altezza 661 mm Larghezza 303 mm Profondità 247 mm.	

Per caricare le specifiche tecniche complete, visitare il sito www.dyson.it/docs

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Tutte le dimensioni sono indicate in mm (+/-5mm)


PAVIMENTO

Altezza di installazione dal pavimento consigliata			
Uomini	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Donne	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Bambini o disabili	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm


Dimensioni dell'apparecchio	
Altezza 394 mm Larghezza 234 mm Profondità 100 mm.	

Per scaricare le specifiche tecniche complete, le raccomandazioni sui lavabi e le guide di pre-installazione, visitare il sito internet. www.dyson.it/docs

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Dimensioni del rubinetto

AB09 Altezza 159 mm Larghezza 297 mm Profondità 286 mm


Motor bucket dimensions

AB09 Altezza 266 mm Larghezza 142 mm Profondità 189 mm


Minimum clearance

Z 100 mm di distanza dal pavimento.

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Dimensioni del rubinetto

AB10 Altezza 309 mm Larghezza 297 mm Profondità 286 mm

Dimensioni dell'alloggiamento del motore


AB10 Altezza 266 mm Larghezza 142 mm Profondità 189 mm

Distanza minima


Z 100 mm di distanza dal pavimento.

Per scaricare le specifiche tecniche complete, le raccomandazioni
sui lavabi e le guide di pre-installazione, visitare il sito internet.
www.dyson.it/docs

VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



PAVIMENTO

Dimensioni del rubinetto

AB11 Lunghezza 312 mm Larghezza 297 mm

Dimensioni dell'alloggiamento del motore

AB11 Altezza 266 mm Larghezza 142 mm Profondità 189 mm

Per provare gli asciugamani
Dyson Airblade o per
maggiori informazioni,
contattare il numero:
848 848 717
www.dyson.it



L'etichetta Carbon è un marchio Carbon Trust.

Il logo NSF è il marchio registrato NSF International. HACCP International Non-food Certification Mark è il marchio registrato HACCP International. HACCP International ha certificato i prodotti Dyson sulla base delle proprie condizioni raccomandate di installazione e funzionamento. Quiet Mark è un marchio registrato della Noise Abatement Society.